

# Valj z dvojnim batom DGTZ-GF-6-30-J-T-P-A

Številka dela: 8103469

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                                 | Vrednost                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                                        | 30 mm                                                               |
| Nastavljivo območje končnega položaja/dolžina                              | 10 mm                                                               |
| Premjer bata                                                               | 6 mm                                                                |
| Način delovanja pogonske enote                                             | dva jarma                                                           |
| Blaženje                                                                   | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                                           | poljubno                                                            |
| Vodilo                                                                     | drsno vodilo                                                        |
| Konstruktivna zgradba                                                      | vodilo                                                              |
| Zaznavanje položaja                                                        | za mejno stikalo                                                    |
| Delovni tlak                                                               | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar                                  |
| Način delovanja                                                            | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                                              | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                                   | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                                           | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                                                           | VDMA24364 – cona III                                                |
| Razred čistih prostorov                                                    | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                     |
| Temperatura okolice                                                        | -10 °C...80 °C                                                      |
| Udarna energija v končnih položajih                                        | 0.01 Nm                                                             |
| Največja delovna obremenitev v odvisnosti od hoda pri določeni razdalji xs | 1.8 N                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok                  | 18.6 N                                                              |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok                         | 18.6 N                                                              |
| Premikajoča se masa                                                        | 37.5 g                                                              |
| Teža izdelka                                                               | 163 g                                                               |
| Pnevmatični priključek                                                     | M5                                                                  |
| Napotek glede materialov                                                   | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pokrova                                                           | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material tesnil                                                            | NBR                                                                 |
| Material ohišja                                                            | Aluminijasta zlitina, eloksirana                                    |
| Material batnice                                                           | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |