

# Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

Številka dela: 8109395

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                       | Vrednost                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način upravljanja                                | električno                                                                                                                                   |
| Položaj vgradnje                                 | poljubno                                                                                                                                     |
| Prikazovalnik preklonnega položaja               | ne                                                                                                                                           |
| Trajanje vklopa                                  | 100%                                                                                                                                         |
| Razred izolacijskega materiala                   | H                                                                                                                                            |
| Karakteristike tuljave                           | 24 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA<br>24 V DC: 12,0 W                                                                                            |
| Dovoljena nihanja napetosti                      | -15 %/+10 %                                                                                                                                  |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)             | v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX)<br>v skladu z direktivo EU RoHS                                                    |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)         | v skladu s predpisi UK EX (UK-X)<br>v skladu s predpisi ZK RoHS (UK-R)                                                                       |
| Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU      | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                                                             |
| Protieksplzijska zaščita                         | conA 1 (ATEX)<br>ConA 1 (IEC-EX)<br>ConA 1 (UKEX)<br>conA 2 (ATEX)<br>conA 21 (ATEX)<br>conA 21 (IEC-EX)<br>ConA 21 (UKEX)<br>conA 22 (ATEX) |
| Pristojni organ za izdajo certifikata            | BVS 16ATEXE036X<br>IECEx BVS16.0028X<br>TÜV 21 UKEX 7017 X                                                                                   |
| Kategorija ATEX, plin                            | II 2G                                                                                                                                        |
| Kategorija ATEX, prah                            | II 2D                                                                                                                                        |
| Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin | Ex eb mb IIC T* Gb                                                                                                                           |
| Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah               | Ex tb IIIC T*°C Db                                                                                                                           |
| Temperatura okolice Ex                           | T4/T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C                                                                                                             |
| Skladnost z LABS                                 | VDMA24364 – conA III                                                                                                                         |
| Stopnja zaščite                                  | IP66                                                                                                                                         |
| Teža izdelka                                     | 580 g                                                                                                                                        |
| Električni priključek                            | ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5                                                                                             |

| Značilnost               | Vrednost        |
|--------------------------|-----------------|
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |