

Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

Številka dela: 8109399

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Notranja zaščita	Varovalka
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi UK EX (UK-X) v skladu s predpisi ZK RoHS (UK-R)
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) ConA 1 (IEC-EX) ConA 1 (UKEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 21 (IEC-EX) ConA 21 (UKEX) conA 22 (ATEX)
Pristojni organ za izdajo certifikata	IECEx BVS 15.0075X TÜV 21 UKEX 7015 X
Kategorija ATEX, plin	II 2G
Kategorija ATEX, prah	II 2D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T* Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T*°C Db
Temperatura okolice Ex	T4/T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5/T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6/T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Stopnja zaščite	IP65

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	330 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS