

# Vtično-navojni priključek NPQE-DK-M3-Q3-P10

Številka dela: 8112964

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Nazivni premer	1.5 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	0.3 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 5 %
Teža izdelka	2.5 g
Način pritrditve	Notranji šestkotnik SW1,5
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M3
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material navojnega tesnila	NBR visoko legirano nerjavno jeklo
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	jeklo, nerjavno