

Pritrditev končnega stikala SRBI-C2-N-1-P-M12

Številka dela: 8140399

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	oglata oblika
Na podlagi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E232949
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilno načelo	induktivno
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Največji izhodni tok DC	200 mA
Padec napetosti	2.5 V
Preostali tok	0 mA...0.5 mA
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Tok med prostim tekom	22.5 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek, vhod	vtič M12 x 1 4-polni
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	48 g
Material ohišja	PBT
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda

Značilnost	Vrednost
Prikaz stanja	Rumena LED = preklopno stanje ventila zelena LED = prikaz delovne napetosti
Temperatura skladiščenja	-40 °C...85 °C
Stopnja zaščite	IP67
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja umazanosti	3