


Reduktorska enota EMGA-80-A-G8-80P

Številka dela: 8141744

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	80 mm
Velikost prirobnice motorja	80 mm
Zračnost zasuka	0.22 stp
Vrsta gonila	Kotno gonilo
Prestavno razmerje	8:1
Največja vrtilna hitrost pogona	7000 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	50 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	0.934 kgcm ²
Maks. odgonski navor	80 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	94 %
Vzvojnina togost	4.2 Nm/arcmin
Teža izdelka	4400 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	80G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	80P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS