


# Vodilni valj DFM-32-25-B-PPV-A-GF

Številka dela: 562063

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 25 mm                                                          |
| Premer bata                                               | 32 mm                                                          |
| Način delovanja pogonske enote                            | jarem                                                          |
| Blaženje                                                  | pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh              |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                       |
| Vodilo                                                    | drsno vodilo                                                   |
| Konstruktivna zgradba                                     | vodilo                                                         |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                               |
| Delovni tlak                                              | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                           |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Razred čistih prostorov                                   | Razred 7 v skladu z ISO 14644-1                                |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                 |
| Udarna energija v končnih položajih                       | 0.4 J                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 415 N                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 482 N                                                          |
| Alternativni priključki                                   | glej risbo izdelka                                             |
| Pnevmatični priključek                                    | G1/8                                                           |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material tesnil                                           | NBR                                                            |
| Material ohišja                                           | gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material batnice                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |