

Pnevmatični vmesnik VABA-S6-1-X2-F2-CB2-AL

Številka dela: 8152434

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Priključitev ventilskih otokov	Tip 44, VTSA-F-CB
Diagnostika	pretrg žice na tuljavo ventila kratkostični ventili Podnapetost ventilov
Največje število ventilskih mest	12 pri bistabilnih ventilih 24 pri monostabilnih ventilih
LED-prikazi	1 zbirna diagnostika
Parametriranje	fail-safe na Kanal prisiljevanje na kanal Nedejavni način na kanal nadzor modula
Zaščita (kratek stik)	notranja elektronska varovalka na ventilski izhod
Območje delovne napetosti DC	21.6 V...26.4 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	tip. 15 mA za ventile brez CPX-FVDA-P2 tip. 25 mA za elektroniko s CPX-FVDA-P2
Največje tokovno napajanje na kanal	0,2 A
Največji skupni tok na modul	2 A
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo	da, pri uporabi dodatnega napajanja ventilov
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	1596 g
Električno krmiljenje	Področno vodilo

Značilnost	Vrednost
Električni priključek izhoda, funkcija	varen digitalni izhod
Električni priključek izhoda, vrsta priključka	Doza
Električni priključek izhoda, priključna tehnika	M12x1, A-kodirano v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek izhoda, število polov/žil	5
Električni priključni ventil, funkcija	napetostno napajanje ventila
Električni priključek ventila, vrsta priključka	vtič
Električni priključek ventila, priključna tehnika	okrogli vtični spojnik 7/8"
Električni priključek, ventil, število polov/žil	5
Električni priključek	prek CPX
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina
Material pokrova	PA
Material tesnil	NBR
Material vijakov	jeklo