


Povezovalni kabel NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

Številka dela: 563712

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	z opremo
Teža izdelka	250 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	kotna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	M9x0,5
Električni priključek 2, število polov/žil	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1.6 A
Napotek glede tokovne obremenljivosti pri 40 °C	2,3 A za 0,34 mm ² 3,6 A za 0,49 mm ²
Odpornost proti udarni napetosti	0.5 kV
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, premerična napeljava kablov	75 mm
Premer kabla	5.5 mm
Zgradba kabla	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²

Značilnost	Vrednost
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	1
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	svetlo siva
Material ohišja	PA PBT TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material varovala vijaka	medenina, nikljana
Material vtičnih kontaktov	bron, pozlačen medenina, pozlačena
Material izolacijskega ovoja	TPE-U(PUR)