

# Okrogli valj CRDSNU-32-100-P-A

Številka dela: 8152642

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 100 mm                                                              |
| Premer bata                                               | 32 mm                                                               |
| Navoj batnice                                             | M10x1,25                                                            |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Konec batnice                                             | zunanjí navoj                                                       |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                         |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 3 – močna odpornost proti koroziji                                  |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Razred čistih prostorov                                   | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                     |
| Primerno za živila                                        | glej izjavo o skladnosti                                            |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                      |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 415 N                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 483 N                                                               |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 118 g                                                               |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 9 g                                                                 |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 670 g                                                               |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 15 g                                                                |
| Način pritrditve                                          | z opremo                                                            |
| Pnevmatični priključek                                    | G1/8                                                                |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pokrova                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material batnice                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material cevi valja                                       | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |