

# Filter iz aktivnega oglja MS9-LFX-G-U

Številka dela: 564038

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Velikost                                          | 9                                            |
| Serijska                                          | MS                                           |
| Položaj vgradnje                                  | navpično +/- 5°                              |
| Konstruktivna zgradba                             | Filter iz aktivnega oglja                    |
| Delovni tlak                                      | 0 bar...20 bar                               |
| Največji normalni pretok za razred čistosti zraka | 6500 l/min                                   |
| Delovni medij                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]       |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 2 – zmerna korozijska obremenitev            |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura skladiščenja                          | -10 °C...60 °C                               |
| Razred čistosti zraka na izhodu                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]       |
| Temperatura medija                                | 5 °C...30 °C                                 |
| Vsebnost preostalega olja                         | 0.003 mg/m³                                  |
| Temperatura okolice                               | -10 °C...60 °C                               |
| Teža izdelka                                      | 2000 g                                       |
| Način pritrditve                                  | vgradnja v napeljavo<br>z opremo<br>izbirno: |
| Pnevmatični priključek 1                          | baterijski modul                             |
| Pnevmatični priključek 2                          | Baterijski modul                             |
| Material pokrova                                  | PA                                           |
| Material tesnil                                   | NBR                                          |
| Material filtra                                   | aktivno oglje                                |
| Material ohišja                                   | aluminijeva tlačna litina                    |
| Material posode                                   | gnetna aluminijeva zlitina                   |
| Material opazovalnega okenca                      | PA                                           |