

Cev iz umetne mase PUN-H-F-16X2,5-SW

Številka dela: 8153426

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	16 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	88 mm
Notranji Ø	11 mm
Najmanjši polmer upogibanja	38 mm
Napotek za uporabo	gibka cev brez potiska na snovi TPE-U Ether
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Material za požarni preskus	UL94 HB
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	glej izjavo o skladnosti
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.122 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 16 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)