


Blažilnik DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Številka dela: 8161523

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Hod	8 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	8 mm
Največja omejevalna sila	500 N
Največja poraba energije na hod	6 J
Največja poraba energije na uro	18000 J
Največja preostala energija	0.02 J
Ponastavitvena sila	18 N
Min. sila vstavljanja	60 N
Teža izdelka	40 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material matice	jeklo, pocinkano