

Cev iz umetne mase PUN-H-3/8-GN-150-CB

Številka dela: 567982

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø v palcih	3/8
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	0.171 Čevelj
Najmanjši polmer upogibanja	0.081 Čevelj
Napotek za uporabo	na snovi TPE-U Ether
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-14.4 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Material za požarni preskus	UL94 HB
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-31 °F...145 °F
Teža izdelka glede na dolžino	5.16 unča/čevelj
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 3/8"
Barva	zelena
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)