

## Cev iz umetne mase PEN-1/2-SW-150-CB

Številka dela: 569886

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø v palcih                            | 1/2                                                                          |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 0.196 Čevelj                                                                 |
| Najmanjši polmer upogibanja                   | 0.108 Čevelj                                                                 |
| Lastnosti gibke cevi                          | primerno za energetske verige                                                |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.4 MPa<br>-0.95 bar...4 bar<br>-13.775 psi...58 psi            |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C                                              |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Razred čistih prostorov                       | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča   |
| Temperatura okolice                           | -22 °F...140 °F                                                              |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 9.12 unča/čevelj                                                             |
| Pnevmatični priključek                        | za vtični priključek z zunanjim Ø 1/2"                                       |
| Barva                                         | črna                                                                         |
| Trdota po Shoru                               | D 52 +/-3                                                                    |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                              |
| Material gibke cevi                           | PE                                                                           |