


Sklop omejevalnika DADP-SP-G9-10-F

Številka dela: 8173537

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	100 N
Največji pritezni moment	0.9 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 15 %
Teža izdelka	27 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev prek navoja
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	visoko legirano jeklo
Material vijakov	jeklo