


Sklop končnega prislona DADP-SP-G9-16-F

Številka dela: 8173538

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	200 N
Največji pritezni moment	1.4 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 15 %
Teža izdelka	36 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev prek navoja
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	visoko legirano jeklo
Material vijakov	jeklo