


# Priključna vtičnica NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Številka dela: 573855

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                               | Vrednost                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na podlagi standarda                                     | NFPA/T3.5.29 R1-2007                                                                      |
| Oznaka linije                                            | brez nosilca tablice                                                                      |
| Pogostost priključka                                     | 100                                                                                       |
| Teža izdelka                                             | 680 g                                                                                     |
| Električni priključek 1, funkcija                        | Stran področne naprave                                                                    |
| Električni priključek 1, zasnova                         | okrogla oblika                                                                            |
| Električni priključek 1, vrsta priključka                | doza                                                                                      |
| Električni priključek 1, kabelski izhod                  | pod kotom                                                                                 |
| Električni priključek 1, napotek glede kabelskega izhoda | Kabelski izhod ni v skladu z industrijskim standardom. Prilagojen zaščitnemu pokrovu CPX. |
| Električni priključek 1, priključna tehnika              | G7/8, kodiran v skladu z NFPA/T3.5.29 R1-2007                                             |
| Električni priključek 1, število polov/žil               | 5                                                                                         |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile              | 5                                                                                         |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve                | varovalo vijaka                                                                           |
| Električni priključek 2, funkcija                        | Stran krmilne enote                                                                       |
| Električni priključek 2, vrsta priključka                | kabel                                                                                     |
| Električni priključek 2, priključna tehnika              | odprt konec                                                                               |
| Električni priključek 2, število polov/žil               | 5                                                                                         |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile              | 5                                                                                         |
| Območje delovne napetosti DC                             | 0 V...300 V                                                                               |
| Območje delovne napetosti AC                             | 0 V...300 V                                                                               |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C                         | 9 A                                                                                       |
| Odpornost proti udarni napetosti                         | 4 kV                                                                                      |
| Dolžina kabla                                            | 2 m                                                                                       |
| Lastnost voda                                            | Standardno                                                                                |
| Preskusni pogoji vodnika                                 | preskusni pogoji na zahtevo                                                               |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov               | 65 mm                                                                                     |
| Premer kabla                                             | 8.7 mm                                                                                    |
| Toleranca, premer kabla                                  | ± 0,2 mm                                                                                  |
| Zgradba kabla                                            | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                   |

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazivni prečni prerez vodnika            | 1.5 mm <sup>2</sup>                                            |
| Stopnja zaščite                          | IP65<br>IP67                                                   |
| Napotek glede stopnje zaščite            | v montiranem stanju                                            |
| Temperatura okolice                      | -20 °C...80 °C                                                 |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)     | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti                      |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                |
| Stopnja umazanosti                       | 3                                                              |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Material kabelskega plašča               | TPE-U(PUR)                                                     |
| Barva kabelskega plašča                  | črna                                                           |
| Material ohišja                          | TPE-U(PUR)                                                     |
| Barva ohišja                             | črna                                                           |
| Material varovala vijaka                 | medenina, nikljana                                             |
| Material vtičnih kontaktov               | medenina, pozlačena                                            |