


Pritrditev končnega stikala SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2

Številka dela: 8182179

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	induktivno
Območje zaznavanja	0 stp...90 stp
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Preklopni izhod	brezkontaktno, 2-žično
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Največji izhodni tok DC	100 mA
Padec napetosti	4 V
Najmanjši bremenski tok	4 mA
Preostali tok	0.4 mA...0.55 mA
Območje delovne napetosti DC	5 V...60 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Tip mikrostikala	P&F NBB3-V3-Z4
Električni priključek	vijačna sponka
Električni priključek 1, vrsta priključka	sponska lettev
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žil	10
Nazivni prečni prerez priključnega vodnika	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Kabelski navojni priključek	M20x1,5
Dimenzije Š x D x V	130 mm x 85 mm x 128 mm 130 mm x 85 mm x 138 mm 130 mm x 85 mm x 158 mm 147 mm x 85 mm x 128 mm 147 mm x 85 mm x 138 mm

Značilnost	Vrednost
Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalnik pozicije ustreza standardu	VDI/VDE 3845, velikost AA 1 VDI/VDE 3845, velikost AA 2 VDI/VDE 3845, velikost AA 3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	460 g
Barva ohišja	črna
Material ohišja	PA
Material tesnil	NBR
Material gredi	PA
Material vijakov	nerjavno jeklo
Material kotnika za pritrditev	PA
Material vskočnega obroča	visoko legirano nerjavno jeklo
Material zaščitne kape	PC
Prikaz preklopne stanja	optično
Kazalnik pozicije	rumena/rdeča
Območje nastavljanja zaznavanja kota	0 stp...90 stp
Temperatura skladiščenja	-20 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP66 IP67
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 1 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 1 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja umazanosti	3