



Magnetni ventil

VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L

Številka dela: 574218

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---------------------------------------|
| Ventilska funkcija | 2 x 3/2, zaprt, monostabilen |
| Način upravljanja | električno |
| Velikost ventila | 10 mm |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 170 l/min...190 l/min |
| Pnevmatični delovni priključek | M7 |
| Delovna napetost | 24 V DC |
| Delovni tlak | 0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar |
| Konstruktivna zgradba | batni drsnik |
| Način vračanja | pnevmatična vzmet |
| Odobritev | RCM Mark c UL us – Recognized (OL) |
| Stopnja zaščite | IP65 z vtičnico |
| Nazivni premer | 2.7 mm |
| Funkcija iztekajočega zraka | z možnostjo dušenja |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Pomožno ročno upravljanje | zaskočitev tipkalna skrito |
| Način krmiljenja | predkrmiljenje |
| Dovajanje krmilnega zraka | interni |
| Prekritje | pozitivno prekrivanje |
| Krmilni tlak | 0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar |
| Primernost za vakuum | ne |
| Čas izklopa | 15 ms |
| Čas vklopa | 6 ms |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Največji pozitivni preskusni impulz pri signalu 0 | 700 µA |
| Največji negativni preskusni impulz pri 1 signalu | 900 µA |
| Karakteristike tuljave | 24 V DC: 1,0 W |

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Dovoljena nihanja napetosti | +/- 10 % |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Odpornost proti vibracijam | Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Omejitev temperature okolja in medija | -5-50 °C brez zmanjšanja držalnega toka |
| Odpornost proti udarcem | preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistih prostorov | Razred 5 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura medija | -5 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 55 g |
| Električni priključek | prek električne priključne plošče |
| Način pritrditve | na priključno letev s prehodno izvrtino izbirno: |
| Pnevmatični priključek 1 | M7 |
| Pnevmatični priključek 2 | M7 |
| Pnevmatični priključek 3 | M7 |
| Pnevmatični priključek 4 | M7 |
| Pnevmatični priključek 5 | M7 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | HNBR NBR |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina |