


Enota kroglaste pipe VAPB-A-2-F-25-F05-PA40

Številka dela: 8191924

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventil Zasučni pogon
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	Rp2
Prikazovalnik preklonnega položaja	Smer reže = smer pretoka
Vzorec izvrtin prirobnice	F05
Nazivni premer DN	50
Ventilska funkcija	2/2
Smer toka	obojestranski
Delovni tlak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Nazivni tlak armature PN	25
Sprožilni navor pri tlačni razliki, nazivni tlak, armatura PN	29 Nm
Na podlagi standarda	EN 10226-1
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] inertni plini voda – brez vodne pare nevtralne tekočine drugi pretočni mediji na zahtevo
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Temperatura medija	-10 °C...200 °C
Pretok Kv	292 m³/h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja	Medenina, nikljana
Številka materiala ohišja	2.0402 CW617N

Značilnost	Vrednost
Material tesnila sedeža	PTFE
Material tesnil	HNBR PTFE
Material krogle	medenina trdo kromirano
Številka materiala krogle	2.0402 CW617N
Material gredi	Medenina
Številka materiala gredi	2.0401 CW614N
Teža izdelka	5240 g
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev