



Krožna delilna miza DHTG-65-6-A-L

Številka dela: 8213367

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	65
Vzporednost krožnika	0.04 mm
Krožnik z aksialnim pogrezanjem	0.02 mm
Krožni tek krožnika	0.02 mm
Ponovljivost kota zasuka	0.03 stp
Smer vrtenja	tek v levo
Blaženje	blažilnik, trda karakteristika, možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	sklopka zobniškega venca zobata letev/pastorek prisilno vodeno zaporedje gibanja
Zaznavanje položaja	za induktivne senzorje
Delitev	6
Delovni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...80 °C
Raven zvočnega tlaka	70 dB(A)
Stopnja zaščite	IP54
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	160 kgcm ²
Največja aksialna sila, statična	1000 N
Največji statični nagibni moment	100 Nm
Največja radialna sila, statična	2000 N

Značilnost	Vrednost
Največji statični tangencialni moment	100 Nm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.1 Nm
Teža izdelka	1900 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrino pušo
Pnevmatični priključek	notranji navoj M5
Material krožnika	jeklo, pocinkano
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	jeklo, pocinkano
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina