



Kabel motorja NEBM-SF1W31-E-5-N-LE24

Številka dela: 8219832

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	DIN 47100
Predvidena uporaba	Povezovalni kabel povezuje poljske naprave (senzorje, aktuatorje) s krmilniki.
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Teža izdelka	1480 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, napotek glede kabelskega izhoda	90°
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema F1
Električni priključek 1, število polov/žil	31
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	zaskočni zaklep
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	24
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	24
Območje delovne napetosti DC	0 V...50 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	23.1 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	33 mm
Premer kabla	4.6 mm
Zgradba kabla	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	AWG23 AWG28
Konci žil	Kabelska tulka

Značilnost	Vrednost
Stopnja zaščite	IP20
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...70 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...70 °C
Temperatura skladiščenja	-5 °C...70 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS (UK-R)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kabelskega plašča	PUR
Barva ohišja	črna