

Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Številka dela: 8233029

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom možnost zaklepanja z dodatki
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Pomožno ročno upravljanje	zaskočitev tipkalna
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	odcepni modul
Največja količina kondenzata	38 ml
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Območje regulacije tlaka	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Največji normalni pretok	1500 l/min
Karakteristike tuljave	24 V DC: 1,5 W
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	3780 g
Način pritrditve	s kotnikom za pritrditev
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Material filtra	PE
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	PC