


Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-3/8:12:14

Številka dela: 8233037

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Največja količina kondenzata	38 ml
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Največji normalni pretok	900 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1240 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Material tesnil	NBR
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	PC