

# Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-AGF:J121:M1-WP

Številka dela: 8233050

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                 | 6                                                                                                             |
| Serijska                                 | MS                                                                                                            |
| Zaščita pred aktiviranjem                | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom<br>možnost zaklepanja z dodatki                                            |
| Položaj vgradnje                         | navpično +/- 5°                                                                                               |
| Izpust kondenzata                        | popolnoma avtomatsko                                                                                          |
| Konstruktivna zgradba                    | Filter-regulator-naoljevalnik                                                                                 |
| Največja količina kondenzata             | 38 ml                                                                                                         |
| Finost filtra                            | 40 µm                                                                                                         |
| Največja količina olja za polnjenje      | 75 cm³                                                                                                        |
| Funkcija regulatorja                     | konstanten izhodni tlak<br>z izravnavo predtlaka<br>s sekundarnim odzračevanjem<br>s funkcijo povratnega toka |
| Zaščita posode                           | Plastična zaščitna košara                                                                                     |
| Prikaz tlaka                             | z manometrom                                                                                                  |
| Delovni tlak                             | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                                           |
| Območje regulacije tlaka                 | 0.1 bar...7 bar                                                                                               |
| Največji normalni pretok                 | 4800 l/min                                                                                                    |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni plini                                             |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                             |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                             |
| Temperatura skladiščenja                 | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Razred čistosti zraka na izhodu          | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                   |
| Temperatura medija                       | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Teža izdelka                             | 1930 g                                                                                                        |
| Način pritrditve                         | s kotnikom za pritrditev                                                                                      |
| Pnevmatični priključek 1                 | G1                                                                                                            |
| Pnevmatični priključek 2                 | G1                                                                                                            |

| Značilnost      | Vrednost                  |
|-----------------|---------------------------|
| Material tesnil | NBR                       |
| Material filtra | PE                        |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |
| Material posode | PC                        |