

Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10

Broj dela: 1002539

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Sedišni ventil sa klipnim pogonom
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak na vodu	Navojni rukavac 1 1/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Nominalna širina	29 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Pritisak medija	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Nominalni pritisak armature PN	16
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa eksternim upravljanjem
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/8
Radni pritisak	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Medij	Para Inertni gasovi fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm
Smer protoka	Iznad sedišta ventila, za gasovite medije
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm²/s
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Protok Kv	19 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta armature	Crveni liv
Broj materijala kućišta armature	CC499K
Materijal vretenaste zaptivke	NBR

Karakteristika	Vrednost
Materijal utičnice	PTFE
Težina proizvoda	1900 g
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal pogonskog kućišta	Mesing