


Zakretni pogon DSM-T-40-270-CC-A-B

Broj dela: 1145112

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugao amortizacije	16 deg
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...240 deg
Ugao zakretanja	0 deg...240 deg
Dozvoljeni radijus zaustavljanja	40 mm
Prigušenje	Amortizer sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-3 deg
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Zakretno krilo
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.7 Hz
Preciznost ponavljanja	0.1 deg
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. pričvrсна sila	650 N
Maks. aksijalna sila	120 N
Maks. radijalna sila	350 N
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Dozvoljeni maseni moment inercije	0.11 kgm ²
Težina proizvoda	3970 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pogonskog vratila	Čelik niklovano

Karakteristika	Vrednost
Radni material zaptivki	TPE-U(PU)
Material kučišta	Aluminijumska legura za obrada