

# Y-konektor utični NPQP-Y-Q8-E-FD

Broj dela: 133179

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                            | Standard                                          |
| Nominalna širina                                 | 5.7 mm                                            |
| Oblik                                            | Y-oblik                                           |
| Veličina posude                                  | 1                                                 |
| Dizajn                                           | Push-Pull princip                                 |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.95 bar...10 bar                                |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji             |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-Zona III                                |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima           |
| Temperatura okruženja                            | -20 °C...60 °C                                    |
| Težina proizvoda                                 | 13 g                                              |
| Pneumatski priključak 1                          | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm              |
| Pneumatski priključak: 2                         | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                    |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                    |
| Materijal kućišta                                | PP                                                |
| Materijal steznog segmenta creva                 | visokolegirani čelik, nerđajući                   |