


Električni cilindar ESBF-BS-100-200-5P

Broj dela: 1347393

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	200 mm
Veličina konstrukcije	100
Hod	200 mm
Navoj klipnjače	M20x1,5
Reverzni zazor	30 µm
Prečnik klatna	40 mm
Korak vretena	5 mm/o
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	0.5 deg
Na osnovu standarda	ISO 15552
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Vrsta motora	Servo motor
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Dizajn	Električni cilindar sa kugličnim navojem
Tip vretena	Vreteno kugličnog optica
Zaštita od obrtanja/vođica	klizno vođen
Maks. ubrzanje	5 m/s ²
Maks. broj obrtaja	2010 1/min
Maks. brzina	0.17 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,01 mm
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. pogonski momenat	16.9 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	1100 N
Maks. sila pomaka Fx	17000 N

Karakteristika	Vrednost
Pogonski moment u praznom hodu	0.7 Nm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	1700 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	1700 kg
Maseni moment inercije JH po metru hoda	18.978 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.00633 kgcm ²
Momenat inercije JO	4.6963 kgcm ²
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	8786 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	132 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	11123 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	193 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem ili pribor
Kod interfejsa aktuatora	D100
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumski liv, premazan
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal vretenaste navrtke	Čelik valjkastog ležaja
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja
Materijal komore cilindra	Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane