


# Koračni motor EMMS-ST-57-M-SB-G2

Broj dela: 1370480

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 85 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	B
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Vrsta zaštite	IP54
Tehnika električnog priključivanja	Priključak
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Nominalni radni napon DC	48 V
Momenat zadržavanja motora	1.4 Nm
Maks. broj obrtaja	1940 1/min
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Nominalna struja motora	5 A
Konstanta napona faze	25.5 mVmin
Otpor kalema, faza	0.25 Ω
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	0.95 mH
Momenat inercije rotora	0.48 kgcm <sup>2</sup>
Ukupan momenat inercije	0.5 kgcm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	1320 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	10 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	52 N
Momenat zadržavanja kočnice	1 Nm

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Radni napon DC kočnice	24 V
Potrošnja snage kočnice	10 W
Momenat inercije kočnice	0.02 kgcm <sup>2</sup>