


# Magnetni ventil VSVA-B-T32N-AZH-A2-1T1L

Številka dela: 8033463

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | 2 x 3/2, zaprt, monostabilen                                                                                                   |
| Način upravljanja                                            | električno                                                                                                                     |
| Konstruktivna širina                                         | 18 mm                                                                                                                          |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 400 l/min                                                                                                                      |
| Pnevmatični delovni priključek                               | priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1<br>Priključna plošča z velikostjo 02 v skladu z VDMA 24563<br>G1/8 |
| Delovna napetost                                             | 24 V DC                                                                                                                        |
| Delovni tlak                                                 | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                         |
| Konstruktivna zgradba                                        | batni drsnik                                                                                                                   |
| Odobritev                                                    | c UL us – Recognized (OL)                                                                                                      |
| Stopnja zaščite                                              | IP65<br>NEMA 4                                                                                                                 |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | z možnostjo dušenja<br>prek dušilne plošče<br>prek posamezne priključne plošče                                                 |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                                                                                                          |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                                                                                       |
| Pomožno ročno upravljanje                                    | tipkalna                                                                                                                       |
| Način krmiljenja                                             | predkrmiljenje                                                                                                                 |
| Dovajanje krmilnega zraka                                    | zunaj<br>interni                                                                                                               |
| Smer toka                                                    | izključno reverzibilno                                                                                                         |
| Prekritje                                                    | pozitivno prekrivanje                                                                                                          |
| Prikaz stanja signala                                        | LED                                                                                                                            |
| Krmilni tlak                                                 | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar                                                                                              |
| Pretok ventila                                               | 600 l/min                                                                                                                      |
| Pretok ventila na posamezni priključni plošči                | 500 l/min                                                                                                                      |
| Pretok ventila, pnevmatično povezano, optimizirano za pretok | 550 l/min                                                                                                                      |
| Pretok ventila, pnevmatično povezano                         | 400 l/min                                                                                                                      |
| Čas izklopa                                                  | 12 ms                                                                                                                          |
| Čas vklopa                                                   | 25 ms                                                                                                                          |

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trajanje vklopa                                   | 100%                                                                                    |
| Največji pozitivni preskusni impulz pri signalu 0 | 1700 µA                                                                                 |
| Največji negativni preskusni impulz pri 1 signalu | 1200 µA                                                                                 |
| Največji odjem toka                               | 60 mA                                                                                   |
| Nazivna delovna napetost DC                       | 24 V                                                                                    |
| Karakteristike tuljave                            | 24 V DC: 1,3 W                                                                          |
| Odpornost proti udarni napetosti                  | 2,5 kV                                                                                  |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                                                                       |
| Dovoljena nihanja napetosti                       | +/- 10 %                                                                                |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija          | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                          |
| Odpornost proti vibracijam                        | Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Odpornost proti udarcem                           | preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27           |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 0 – brez korozijske obremenitve                                                         |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Relativna zračna vlažnost                         | 0–90 %                                                                                  |
| Krmilni medij                                     | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Temperatura okolice                               | -5 °C...50 °C                                                                           |
| Teža izdelka                                      | 190 g                                                                                   |
| Električni priključek                             | vtični priključek<br>v skladu z ISO 15407-2                                             |
| Način pritrditve                                  | na priključni ploščici                                                                  |
| Priključek za krmilni zrak 12/14                  | priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-2                             |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84     | zajet<br>ni zajet v skladu s standardom<br>izbirno:                                     |
| Pnevmatični priključek 1                          | priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-2                             |
| Pnevmatični priključek 2                          | velikost priključne plošče 18 mm v skladu s standardom ISO 15407-2                      |
| Pnevmatični priključek 3                          | velikost priključne plošče 18 mm v skladu s standardom ISO 15407-2                      |
| Pnevmatični priključek 4                          | priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-2                             |
| Pnevmatični priključek 5                          | velikost priključne plošče 18 mm v skladu s standardom ISO 15407-2                      |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                                                                         |
| Material tesnil                                   | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                                      |
| Material ohišja                                   | aluminijeva tlačna litina<br>PA                                                         |
| Material vijakov                                  | jeklo, pocinkano                                                                        |