


# Regulatorska plošča VMPA14-B8-R3-M5-06

Številka dela: 8043520

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstruksijska širina                    | 14 mm                                                          |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                       |
| Pnevmatično vertikalno povezovanje       | tlačni regulator za 4                                          |
| Funkcija regulatorja                     | konstanten izhodni tlak<br>s sekundarnim odzračevanjem         |
| Območje regulacije tlaka                 | 2 bar...6 bar                                                  |
| Vstopni tlak 1                           | 0.5 bar...10 bar                                               |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Stopnja zaščite                          | IP65<br>v skladu z IEC 60529                                   |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C                                                  |
| Največji pritezni moment                 | 0.65 Nm                                                        |
| Teža izdelka                             | 76 g                                                           |
| Način pritrditve, vertikalno povezovanje | na povezovalni plošči                                          |
| Priključek manometra                     | M5                                                             |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                |
| Material upravljalne enote               | PA                                                             |
| Material tesnil                          | NBR                                                            |
| Material regulatorskega ohišja           | PA                                                             |