


Prirubnička montaža EAHH-V2-100-R1

Broj dela: 1502307

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Na osnovu standarda	ISO 15552
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklované površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Maks. nosivost	17 kN
Težina proizvoda	1880 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući