


Uložak cilindra EGZ-10-10

Broj dela: 15037

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	10 mm
Prečnik klipa	10 mm
Prigušenje	bez prigušenja
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Dizajn	Klip Klipnjača Kućište cilindra
Prepoznavanje položaja	bez
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:...]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1 mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [7:...]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje pogona	20 Nm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	42 N
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem sa osiguravajućom navrtkom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal poklopca	POM
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik