

# T-utični konektor QST-6

Broj dela: 153129

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                            | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                                 | 4.8 mm                                                                      |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                            | T-oblik                                                                     |
| Veličina posude                                  | 10                                                                          |
| Dizajn                                           | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi           |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi         |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 1 - mala izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Klasa za čiste sobe                              | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                   |
| Temperatura okruženja                            | -10 °C...80 °C                                                              |
| Težina proizvoda                                 | 11 g                                                                        |
| Broj izlaza                                      | 2                                                                           |
| Broj dovodnih dovoda                             | 1                                                                           |
| Pneumatski priključak 1                          | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                        |
| Pneumatski priključak: 2                         | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                        |
| Boja otpuštajućeg prstena                        | plavo                                                                       |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                                | PBT                                                                         |
| Materijal otpuštajućeg prstena                   | POM                                                                         |
| Materijal crevne zaptivke                        | NBR                                                                         |
| Materijal steznog segmenta creva                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |