

# Standardni valj CRDSNU-B-16-40-P-A-MG-A1

Številka dela: 8073761

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 40 mm                                                               |
| Premer bata                                               | 16 mm                                                               |
| Na podlagi standarda                                      | ISO 6432                                                            |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                         |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Primerno za živila                                        | Glej razširjene informacije o materialu.                            |
| Temperatura okolice                                       | 0 °C...80 °C                                                        |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 104 N                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 121 N                                                               |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 21 g                                                                |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 2.2 g                                                               |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 130 g                                                               |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 4.8 g                                                               |
| Način pritrditve                                          | z opremo                                                            |
| Pnevmatični priključek                                    | M5                                                                  |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pokrova                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material batnice                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material cevi valja                                       | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |