


# Kompaktni valj ADN-20-10-I-P-A-C

Številka dela: 8076086

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gib                                                       | 10 mm                                                                |
| Premier bata                                              | 20 mm                                                                |
| Navoj batnice                                             | M8                                                                   |
| Dušenje                                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                  |
| Položaj vgradnje                                          | poljuben                                                             |
| Ustreza standardu                                         | ISO 21287                                                            |
| Konec batnice                                             | Notranji navoj                                                       |
| Konstrukcijska zgradba                                    | Bat<br>Batnica                                                       |
| Zaznavanje položaja                                       | za približevalna stikala                                             |
| Variante                                                  | batnica na eni strani                                                |
| Obratovalni tlak MPa                                      | 0,06 ... 1 MPa                                                       |
| Obratovalni tlak                                          | 0,6 ... 10 bar                                                       |
| Način delovanja                                           | dvosmerni                                                            |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 1 - nizka korozijska obremenitev                                     |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Temperatura okolice                                       | -20 ... 80 °C                                                        |
| Udarne energija v končnih legah                           | 0,2 J                                                                |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 141 N                                                                |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 188 N                                                                |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 24,5 g                                                               |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 26 g                                                                 |
| Osnovna masa za 0 mm giba                                 | 110 g                                                                |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 6 g                                                                  |
| Način pritrditve                                          | s skožno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>s priborom<br>po izbiri: |
| Pnevmatični priključek                                    | M5                                                                   |
| Opomba o materialu                                        | Ustreza RoHS                                                         |
| Material, pokrov                                          | Aluminijeva litina za kovanje                                        |
| Material, tesnilo                                         | TPE-U(PUR)                                                           |
| Material, batnica                                         | visokolegirano jeklo                                                 |
| Material, cev valja                                       | Aluminijeva litina za kovanje<br>gladko eloksan                      |