

# Komplet z dozirno iglo VAVN-N-A1.6-03-30-V-V1-P10

Številka dela: 8104294

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost posode                                              | 10                                                                                           |
| Zunanji premer dozirne igle                                  | 1.6 mm                                                                                       |
| Dolžina dozirne igle                                         | 30 mm                                                                                        |
| Nazivni premer dozirne igle                                  | 0.3 mm                                                                                       |
| Izvedba dozirne igle                                         | z zoženjem                                                                                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 3 – močna odpornost proti koroziji                                                           |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364 – cona III                                                                         |
| Primerno za živila                                           | Glej razširjene informacije o materialu.                                                     |
| Priključek za tekočino                                       | Vpenjalni priključek                                                                         |
| Medij                                                        | Tekoči mediji<br>Plinasti mediji                                                             |
| Napotek glede medija                                         | Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem.<br>največja velikost delcev 5 µm |
| Delovni tlak                                                 | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 bar...4 bar                                                             |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1.38 l/min                                                                                   |
| Napotek glede normalnega nazivnega pretoka                   | Pri padcu tlaka 1 -> 0 bar (plinasti mediji)                                                 |
| Pretok Kv                                                    | 0.003 m³/h                                                                                   |
| Napotek glede pretoka Kv                                     | za medij voda                                                                                |
| Temperatura medija                                           | 5 °C...60 °C                                                                                 |
| Temperatura okolice                                          | 5 °C...60 °C                                                                                 |
| Temperatura skladiščenja                                     | -20 °C...70 °C                                                                               |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                                                     |
| Teža izdelka                                                 | 3.9 g                                                                                        |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                                              |
| Material igle za doziranje                                   | visoko legirano nerjavno jeklo                                                               |
| Številka materiala dozirne igle                              | 1.4404                                                                                       |
| Materiali v stiku z medijem                                  | visoko legirano nerjavno jeklo                                                               |