


Vtičnica
NECV-C1W3L-P-P13
Številka dela: 8105012

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 175301-803
Dodatne funkcije	Zaščitni tokokrog
Pogostost priključka	50
Kabelski izhod	pod kotom
Napotek glede kabelskega izhoda	lahko se premakne do 180°
Teža izdelka	11.6 g
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	priključna shema, oblika C, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	20.4 V...27.6 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Območje delovne napetosti AC	20.4 V...27.6 V
Nazivna delovna napetost AC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Kabelski navojni priključek	M12x1,25
Premer kabla	4 mm...6 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	0.5 mm²
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	PC
Barva ohišja	transparentna
Material varovala vijaka	jeklo, nikljano
Material tesnil	HNBR
Material vtičnih kontaktov	Medenina, pocinjena