

Magnetna tuljava VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Številka dela: 8114078

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklpnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Potreben odjem toka	16 mA
Razred izolacijskega materiala	H
Največja vhodna moč Pi	1,2 W
Največja vhodna napetost Ui	32 V
Največji vhodni tok Ii	0,2 A
Karakteristike tuljave	14–32 V DC: 0,22–1,1 W
Učinkovita notranja kapaciteta Ci	zanemarljivo majhna
Efektivna notranja induktivnost Li	zanemarljivo majhna
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (BR) cona 21 (BR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	DNV 17.0043X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Temperatura okolice Ex	T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +65 °C T6, T80 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	330 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS