

Magnetna tuljava VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Številka dela: 8114135

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Potreben odjem toka	16 mA
Razred izolacijskega materiala	H
Največja vhodna moč Pi	1,2 W
Največja vhodna napetost Ui	32 V
Največji vhodni tok Ii	0,2 A
Karakteristike tuljave	14–32 V DC: 0,22–1,1 W
Učinkovita notranja kapaciteta Ci	0 µF
Efektivna notranja induktivnost Li	0 mH
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (CN) cona 21 (CN)
Pristojni organ za izdajo certifikata	GYJ20.1094X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
Temperatura okolice Ex	T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +65 °C T6, T80 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	330 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS