

Fluidic Muscle DMSP-40-120N-RM-CM

Številka dela: 8114530

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Razširitev premera pri največjem skrčenju	80 mm
Hod	0 mm...20 mm
Največje skrčenje	25 % nazivne dolžine
Največje predraztezanje	5 % nazivne dolžine
Nazivna dolžina	120 mm
Ponovljivost mišice	≤ 1 % nazivne dolžine, ciklično
Dovoljena toleranca vzporednosti	$\pm 0,5$ % do 400 mm nazivne dolžine
Dovoljena toleranca kota	1 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	kontrakcijska membrana
Delovni tlak	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar
Način delovanja	enosmerno delovanje vlečno
Odobritev	TÜV
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Največje prosto viseče dodatno breme	250 kg
Teoretična sila Fluidic Muscle pri največjem delovnem tlaku	6000 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	6000 N
Pnevmatični priključek	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prirobnice	gnetna aluminijeva zlitina brezbarvno, eloksirano
Material tulke	Gnetna aluminijeva zlitina brezbarvno, eloksirano
Material membrane	AR Kloroprenski kavčuk

Značilnost	Vrednost
Material matice	Jeklo pocinkano