



Povezovalni kabel NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Številka dela: 8115892

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Pogostost priključka	20
Teža izdelka	0.5 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema Q7
Električni priključek 1, število polov/žil	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	vstavljen
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	Razcepljen vodnik
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	2
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	0.3 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.2 kV
Zaščito pred obrnjeno polariteto	ne
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Zaščita	ne
Napotek glede delovanja	Delovanje samo z zunanjim zmanjšanjem zmogljivosti
Dolžina kabla	0.1 m
Lastnost voda	Basic
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	11 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	16.5 mm
Premer kabla	1.1 mm
Zgradba kabla	2 x 0,08 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.08 mm ² AWG28

Značilnost	Vrednost
Konci žil	pocinkani
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena
Material izolacijskega ovoja	PVC