

Paralelno prijemalo DHPC-...-32-A-

Številka dela: 8116733

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Hod na eno vpenjalno čeljust	11 mm
Največja natančnost izmenjave	0.2 mm
Največja kotna zračnost vpenjalnih čeljusti ax, ay	0 stp
Največja zračnost prijemalnih čeljusti Sz	0 mm
Rotacijska simetrija	0.2 mm
Ponovljivost prijemala	0.02 mm
Število vpenjalnih čeljusti	2
Vrsta pogona	pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje enosmerno delovanje zaprt odprt
Funkcija prijemala	vzporedno
Varovalo prijemalne sile	brez
Konstruktivna zgradba	Priključitev prek pritrdilnega zatiča stranska priključna smer Smer priključitve spodaj Poravnan način pritrditve za prijemala vzvod Stranski način pritrditve za prijemalne prste Standardna vrsta pritrditve za prijemalne prste prisilno vodeno zaporedje gibanja
Vodilo	Kroglično vodilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	Kovine z bakrom, cinkom ali nikljem kot glavno sestavino so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, tiskana vezja, kabli, električni konektorji in tuljave.
Delovni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Največja delovna frekvenca vpenjala	1 Hz
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	114 ms...174 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	55 ms...107 ms

Značilnost	Vrednost
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Skupna prijemalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	465.9 N...493.7 N
Skupna prijemalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	415.2 N...442.6 N
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	233 N...246.9 N
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	207.6 N...221.3 N
Masni vztrajnostni moment	5.51 kgcm ² ...6.08 kgcm ²
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična	246.8 N
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mx, statičen	10.9 Nm
Največji moment na vpenjalnih čeljustih My, statičen	6.29 Nm
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mz, statičen	6.29 Nm
Teža izdelka	773 g...938 g
Način pritrditve	neposredna pritrditev pred prehodne izvrtine Neposredna pritrditev prek navoja na montažni okvir s prehodno izvrtino in prilagodnim trnom z notranjim navojem in zatičem izbirno:
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminij, eloksiran
Material prijemalnih čeljusti	visoko legirano nerjavno jeklo