

# Troosni portal YXCR-2-B

Številka dela: 8122269

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                          | Vrednost                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnost prigradnih površin | 0.1 mm/m                                                                         |
| Položaj vgradnje                    | vodoravno                                                                        |
| Konstruktivna zgradba               | sistem prostorskega portala<br>z električnimi in pnevmatičnimi pogonskimi moduli |
| Trajanje vklopa                     | 100%                                                                             |
| Skladnost z LABS                    | VDMA24364 – cona III                                                             |
| Temperatura skladiščenja            | -20 °C...60 °C                                                                   |
| Relativna zračna vlažnost           | 0–90 %                                                                           |
| Stopnja zaščite                     | IP40                                                                             |
| Temperatura okolice                 | 5 °C...45 °C                                                                     |
| Interval vzdrževanja                | 2500 km                                                                          |
| Napotek glede materialov            | V skladu z RoHS                                                                  |
| Material adapterske plošče          | aluminij, eloksiran                                                              |
| Material kotnika za pritrditev      | visoko legirano nerjavno jeklo                                                   |
| Material energetskih verig          | ojačan PA                                                                        |