


Upravljalna enota CDSA-D3-RV

Številka dela: 8126915

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Število funkcijskih tipk	20
Število sistemskih LED-diod	5
Prikaz	Zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
Lastnost prikaza	zaslon na dotik
Velikost zaslona	7"
Upravljalni elementi	Folijska tipkovnica Krmilna enota za sprostitvev Tipka za zaustavitev v sili
Vhodni tok	$\leq 5,6 \text{ A}$
Območje delovne napetosti DC	19.2 V...30 V
Ločljivost zaslona	WSVGA, 600 x1024 slikovnih točk
Odobritev	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o strojih v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje v skladu s predpisi ZK RoHS
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E239998
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 %
Stopnja zaščite	IP65 III
Napotek glede stopnje zaščite	pri zaprtem pokrovu USB v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	950 g
Poraba električne energije	12 W
Dodeljevanje naslovov IP	FCT DHCP

Značilnost	Vrednost
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Nazivna višina uporabe	<= 2000 m NHN
Napajanje, funkcija	krmiljenje omogočanja zaustavitev v sili napetostno napajanje
Napetostno napajanje, vrsta priključka	letev z vtičnicami
Napetostno napajanje, priključna tehnika	letev z vtičnicami, 12 polov, 2 vrsti
Napetostno napajanje, število polov/žil	12
Napetostno napajanje, zasedeni poli/žile	6
USB-vmesnik, priključna tehnika	USB 2.0, tip A
Ethernet-vmesnik, protokol	TCP/IP
Ethernet-vmesnik, funkcija	diagnostika omrežna povezava s PLC parametriranje
Ethernet-vmesnik, vrsta priključka	doza
Ethernet-vmesnik, priključna tehnika	RJ45
Ethernet-vmesnik, število polov/žil	8
EtherNet-vmesnik, hitrost prenosa	100 Mbit/s
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	ABS
Dimenzije Š x D x V	212 mm x 251 mm x 73 mm
Napotek glede tokovne obremenljivosti pri 40 °C	10–1000 mA na vsakem kontaktu za zaustavitev v sili < 500 mA za krmilno enoto za sprostitvev
Kategorija uporabe	DC-13, zaustavitev v sili
Parameter življenjske dobe B10D, podkomponenta	0,25 mio SP, zaustavitev v sili 1 mio SP, krmilna enota za sprostitvev