

Krmilna plošča DADG-FM-VDE1G14

Številka dela: 8131548

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največji pritezni moment	23 Nm
Teža izdelka	274.5 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev prek navoja na zaključnem pokrovu
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja	aluminij, eloksiran
Material vijakov	Medenina, nikljana