


Reduktorska enota EMGA-80-P-G12-SST-87

Številka dela: 8141767

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	80 mm
Velikost prirobnice motorja	87 mm
Zračnost zasuka	0.15 stp
Vrsta gonila	Planetno gonilo
Prestavno razmerje	12:1
Največja vrtilna hitrost pogona	7000 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	120 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	0.589 kgcm ²
Maks. odgonski navor	192 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	97 %
Vzvojna togost	10.4 Nm/arcmin
Teža izdelka	2600 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	80G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	87 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS