


# Elektromagnetni ventil CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4

Broj dela: 163189

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 2x3/2 zatvoreno, monostabilno                           |
| Vrsta aktiviranja                                                        | električni                                              |
| Veličina ventila                                                         | 18 mm                                                   |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1600 l/min                                              |
| Pneumatski radni priključak                                              | G1/4                                                    |
| Pogonski napon                                                           | 24V DC                                                  |
| Radni pritisak                                                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                  |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                         |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | pneumatska opruga                                       |
| Dozvola                                                                  | C-Tick                                                  |
| Vrsta zaštite                                                            | IP65                                                    |
| Nominalna širina                                                         | 8 mm                                                    |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | bez prigušivanja                                        |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                    |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                             |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | zaustavno<br>impulsno                                   |
| Vrsta upravljanja                                                        | sa predupravljanjem                                     |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom                                       | eksterni<br>interno                                     |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                       |
| Prekrivanje                                                              | pozitivno preklapanje                                   |
| Upravljački pritisak                                                     | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                      |
| b-vrednost                                                               | 0.38                                                    |
| C-vrednost                                                               | 6.3 l/sbar                                              |
| Uklopno vreme isklj.                                                     | 24 ms                                                   |
| Uklopno vreme uklj                                                       | 18 ms                                                   |
| Trajanje uključivanja                                                    | 100%                                                    |
| Potrošnja električne snage                                               | 1.5 W                                                   |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja                       | -20 °C...40 °C                                                                 |
| Temperatura medija                             | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                               | 260 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                             | sa prolaznim otvorom                                                           |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14         | Sabirni priključak                                                             |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84 | Sabirni priključak                                                             |
| Pneumatski priključak 1                        | Sabirni priključak                                                             |
| Pneumatski priključak 11                       | Sabirni priključak                                                             |
| Pneumatski priključak: 2                       | G1/4                                                                           |
| Pneumatski priključak 3/5 sastavljen           | Zbirni priključak                                                              |
| Pneumatski priključak: 4                       | G1/4                                                                           |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Radni materijal zaptivki                       | HNBR<br>NBR                                                                    |
| Materijal kućišta                              | Aluminijum liven pod pritiskom<br>Mesing<br>POM<br>PPS<br>Čelik                |